

Rinnai

ガス衣類乾燥機

乾太くん

ガスの力でスピード乾燥！バスタオルもシーツも、あっという間にふわふわ。

詳しくは動画を  
チェック！



## Speedy

乾太くんなら、電気式の約1/3の時間で乾燥できるから、家事の時間を大幅短縮できます。

乾燥時間の比較

乾太くん

6kgで約 **60**分

5kgで約 **52**分/ 9kgで約 **90**分

電気ヒートポンプ式  
全自動洗濯乾燥機

6kgで約 **185**分

電気ヒーター式  
全自動洗濯乾燥機

6kgで約 **312**分

※ ガス衣類乾燥機（乾太くん）：リンナイ、電ヒートポンプ式乾燥、電気ヒーター式乾燥 試験実施：リンナイ(株)  
※ 条件：実用衣類9kg（綿50%、化繊50%）脱水度70% RDT-93・標準コースで算出。ガス種：LPGの場合で約90分。実用衣類6kg（綿50%、化繊50%）脱水度70% RDT-63・標準コースで算出。ガス種：LPGの場合で約60分。実用衣類5kg（綿50%、化繊50%）脱水度70% RDT-54S-SV・標準コースで算出。ガス種：LPGの場合で約52分

## Powerful

ガスの強い温風で仕上がりふんわり

天日干し

繊維が寝たままの  
状態で乾燥するので  
ふんわり感は少なく  
洗濯するほどゴワゴワ



乾太くん

ガスならではの温風が  
繊維1本1本を立てて  
乾燥させるから  
ふんわりやわらか

## Clean

パワフル温風で生乾き臭を除去

乾太くんなら菌の減少率

**99.9** % ※1

80℃以上の温風で、生乾き臭の原因菌である  
「モラクセラ菌」を除去します。

モラクセラ菌とは、家庭内のさまざまな場所に存在する菌の一種。洗い残ったたんばく質などを餌に増殖し悪臭を放ちます。65℃の熱に10分さらされると発育が抑制されます。 ※2

※1 試験機関：愛知学院大学薬学部 試験対象：モラクセラ・オスロエンシス 試験方法：菌付着布の生菌数測定。  
緩衝液中で菌を洗い出し寒天平板にて培養。 ※2 International Journal of Systematic Bacteriology (IJSB) (1967年)

## Line up

・扉の向きは全モデル設置現場に応じて左右変更可能です。

### 《 スタンダードタイプ 》



フィルターは奥  
※写真はRDT-54S

乾燥容量 **3 kg**  
RDT-31S(A)

乾燥容量 **5 kg**  
RDT-54S(A)-SV

乾燥容量 **8 kg**  
RDT-80(A)

### 《 デラックスタイプ 》



下部操作タイプ



上部操作タイプ

フィルターは  
手前

乾燥容量 **6 kg**  
RDT-63 / RDT-63T

乾燥容量 **9 kg**  
RDT-93 / RDT-93T

| 型式         | 乾燥容量<br>(kg) | エコ/厚物<br>コース | デリケート<br>コース | シーツ<br>毛布コース | 新コース<br>(4種類) | ドラム<br>除菌 | タイマー<br>運転 (分) | 静電気<br>低減機能 | 静音<br>ドラム | スマホ<br>連動 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|----------------|-------------|-----------|-----------|
| RDT-31S    | 3            | ●            | ●            | -            | -             | ●         | 5~90           | -           | -         | -         |
| RDT-54S-SV | 5            | ●            | ●            | -            | -             | ●         | 5~90           | -           | -         | -         |
| RDT-80     | 8            | ●            | -            | ●            | -             | ●         | 5~90           | -           | -         | -         |
| RDT-63/63T | 6            | ●            | ●            | ●            | ●             | ●         | 5~90           | ●           | ●         | ●         |
| RDT-93/93T | 9            | ●            | ●            | ●            | ●             | ●         | 5~90           | ●           | ●         | ●         |